

### ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS

**A** Nueva fórmula de caucho cuya flexibilidad mejora el contacto con el parabrisas y elimina la deformación prematura.

**B** El revestimiento exclusivo de la lámina optimiza el barrido siendo además este más silencioso.

Ref.	Medida cm.	Presentación
40230	30	Blister 2 u.
40235	35	Blister 2 u.
40238	38	Blister 2 u.
40241	41	Blister 2 u.
40243	43	Blister 2 u.
40245	45	Blister 2 u.
40248	48	Blister 2 u.
40251	51	Blister 2 u.
40253	53	Blister 2 u.
40255	55	Blister 2 u.
40160	60	Blister 1 u.
40165	65	Blister 1 u.
40170	70	Blister 1 u.

### ESCOBILLAS AEROTWIN

100% goma natural  
Tecnología Frameless




Ref.	Medida mm.	Presentación
403350	350	Caja con adaptadores 1 u.
403380	380	Caja con adaptadores 1 u.
403400	400	Caja con adaptadores 1 u.
403425	425	Caja con adaptadores 1 u.
403450	450	Caja con adaptadores 1 u.
403475	475	Caja con adaptadores 1 u.
403500	500	Caja con adaptadores 1 u.
403525	525	Caja con adaptadores 1 u.
403550	550	Caja con adaptadores 1 u.
403575	575	Caja con adaptadores 1 u.
403600	600	Caja con adaptadores 1 u.
403660	660	Caja con adaptadores 1 u.
403710	710	Caja con adaptadores 1 u.



## RECAMBIO ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS

Nueva fórmula de caucho cuya flexibilidad mejora el contacto con el parabrisas y elimina la deformación prematura. El revestimiento exclusivo de la lámina optimiza el barrido siendo además este más silencioso.




<i>Ref.</i>	<i>Longitud</i>
4090	710 mm.

## RECAMBIO ESCOBILLAS AEROTWIN

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

- 1 Separar los protectores de plástico
- 2 Levantar la uña de fijación
- 3 Extraer perfil de goma antiguo
- 4 Insertar perfil nuevo y cortar lo que sobre
- 5 Volver a ajustar la uña de fijación
- 6 Recolocar los protectores de plástico



<i>Ref.</i>	<i>Longitud</i>
4092	710 mm.

## EXTRACTOR DE LIMPIAPARABRISAS

Brazos de extracción ajustables de 25 a 45 mm.  
Alcance máximo en profundidad 20 mm.



<i>Ref.</i>	<i>Ajustable</i>
625154	25 - 45 mm.